



LFS601004VERZ



Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage d'angles 90 - 90

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 100 mm

Matière

Matière Acier

Traitement Galvanisé

Couleur Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK08

Indice de protection IP IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Équipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFS 60x100