


LFS601008VERZ



## Dérivation en T cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
----------------------------------------------------------	-----

#### Matières

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zinc

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Equipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFS 60x100