



LFS6015059016



Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 60x150mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Matières

Matière	Acier
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
----------------------------------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFS 60x150