



LFS6020009016



## Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 60 mm                       |
| Largeur                    | 200 mm                      |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 9770 - 9770 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 41 |
|---|----|

#### Matières

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | Acier               |
| Traitement | Laqué               |
| Code RAL   | 9016                |
| Couleur    | Blanc signalisation |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses comme références séparées |
|-----------------------------------|------------------------------------|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 4 |
| Nombre de cloisons clipsables | 3     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | Non   |