



LFS602000VERZ



Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	9770 - 9770 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	41
---	----

Matières

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non