



LFS602004VERZ



Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x200mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

| | |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 200 mm |

Matières

| | |
|------------|-----------|
| Matière | Acier |
| Traitement | Galvanisé |
| Couleur | Zinc |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP30 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|------------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | LFS 60x200 |