



M2024

**Cloison pour LFF profondeur : 40**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Produit compatible avec	Colonette 45, Colonne 45, Colonne mobile 45, LF 40x60, LF 40x90, LF 40x110, LFE 40x60, LFF 40x90, LFF 40x110
-------------------------	--