



Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Produit compatible avec	Colonette 45, Colonne 45, Colonne mobile 45, LF 40x60, LF 40x90, LF 40x110, LFE 40x60, LFF 40x90, LFF 40x110
-------------------------	--

M2024