



SM101E

Centrale de mesure modulaire

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	67 mm
Largeur	73 mm
Profondeur	50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	5 W
Puissance consommée VA	5 VA

Équipement

Type d'afficheur	Digital
------------------	---------

Mesure

Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz
Type d'appareil de mesure	Multimètre
Plage de mesure du courant	0 - 9999 A

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Fonctions

Classe de précision	0.005
---------------------	-------