



SPB040D

**Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	240 - 415 V
------------------------------	-------------

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
--	-------

**Courant électrique**

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE IEC61643	20 kA
--	-------

**Dimensions**

Hauteur	52,4 mm
---------	---------

Largeur	17,5 mm
---------	---------

Profondeur	55,3 mm
------------	---------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

**Type de réseau**

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------