



Cartouche L-N Uc 275V In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,35kV

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 1

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 240 - 415 V

Tension maximale de régime permanent U_c
suivant IEC61643-1 275 V

Dimensions

Hauteur 52,4 mm

Largeur 17,5 mm

Profondeur 55,3 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 80 °C

Type de réseau

Type de réseau TN, TT

Normes

Classe d'exigence IEC61643 T2

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage 3 - 3 Nm

SPB040D