



SU213



Sonnerie modulaire 230V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,03 A
-------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 60 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6,50 W
Puissance consommée VA	6,50 VA

Équipement

Niveau sonores	85
----------------	----