



SU213



## Sonnerie modulaire 230V

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	0,03 A
-------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 60 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 mm <sup>2</sup>

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6,50 W
Puissance consommée VA	6,50 VA

#### Equipement

Niveau sonores	85
----------------	----