



SU215



Ronfleur modulaire 230V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,03 A
-------------------------	--------

Dimensions

Largeur	18 mm
---------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 60 °C
-----------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm ²
---	-------------------

Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²
---	-------------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	6,50 W
-----------------------------------	--------

Puissance consommée VA	6,50 VA
------------------------	---------

Equipement

Niveau sonores	78
----------------	----