



TCC530E

**IP41**

**Détecteur de présence 360° KNX avec régl. de lumière bi-zones encastré plafond**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur de montage recommandée 2,5 - 3,5 m

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS

Min. temporisation 5 s

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Tension**

Tension de service par bus 21 - 32 V

**Éléments fournis**

Raccordement bus incl. Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 45 °C

**Matières**

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

**Textes**

Function Fonctions, par ex. commutation, variation, scènes de lumière, commande forcée, Avec 2 détections de zons indépendantes, Connexion de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection

Mode d'installation Avec ressorts pour installation au plafond