




TGA200



### Alimentation 24V DC 1A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de sortie 1000 mA

#### Fonctions

Tension de sortie régulée Oui

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Puissance absorbée (veille) 0,20 W

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Tension

Tension de sortie 24 - 24 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C