



TRB302B



Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus Bus Radio

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Fréquence radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Avec contrôle CVC Non

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm 0

Éclairage

Contrôle des LED Non

Matières

Matière PVC

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée

5 - 5 V

Type de tension d'alimentation

AC