



TRE202



**IP55**



**Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Système de bus KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

**Dimensions**

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

**Matières**

Couleur	Blanc
---------	-------

**Équipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

**Puissance**

Puissance de sortie	2300 W
---------------------	--------

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes,  
Fonction de répéteur activable pour augmenter la  
portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage  
d'usine)

Function

Type de raccordement

Avec bornes surélevées à vis