



TRM690G



**SORTIE 200W 2 FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Système de bus KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink
----------------------------------	----------------------

**Dimensions**

Profondeur	18 mm
Profondeur de montage	40 mm

**Matières**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Équipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0,85 A
-------------------------	--------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

**Puissance**

Puissance de sortie	200 W
---------------------	-------

**Tension**

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 45 °C
------------------------	-------------

**Textes**

---

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

---