



TRM693G



IK04

IP20

Module 1 sortie 3A 230V + 2 entrées, à encastrer, KNX radio

Caractéristiques techniques

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Système de bus KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink
----------------------------------	----------------------

Dimensions

Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm

Matières

Couleur	Gris clair
---------	------------

Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	3 A
-------------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz

Puissance

Puissance de sortie	690 W
---------------------	-------

Tension

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Textes	
	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Function	
Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis