




TU418



## Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

#### Tension

Tension de service 6 - 6 V

#### Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Type de récepteur 2

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 7

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

#### Dimensions

Hauteur 134 mm

Largeur 50,2 mm

Profondeur 16 mm

#### Equipement

Avec batterie Oui

#### Pile

Autonomie de la batterie 5 ans

#### Textes

Fonction Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Éclairage Avec éclairage du porte-étiquette en fonction des mouvements et des manipulations