



TXA112



## Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
-----------------------	-----

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

#### Courant électrique

Courant de sortie	640 mA
-------------------	--------

#### Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Tension de sortie	28 - 32 V
-------------------	-----------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Textes

Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
---------	---

Raccordement	Le conducteur de protection doit être raccordé
--------------	--

Type de raccordement	Avec bornes à ressort QuickConnect
----------------------	------------------------------------