



TXA310



Module 10 entrées modulaires 230V~

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus EIB

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 10

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Fréquence radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Avec contrôle CVC Non

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm 8

Éclairage

Contrôle des LED Non

Matières

Matière PVC

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée 230 - 230 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation AC