



TXB322



**Module 2 entrées + 2 sorties LEDs, à encastrer, KNX**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système bus EIB

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée 2

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Équipement**

Tension du signal externe nécessaire Oui

Fréquence radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Avec contrôle CVC Non

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Éclairage**

Contrôle des LED Oui

**Matières**

Matière Polyamide (PA)

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service 0 - 45 °C

**Tension**

Tension d'entrée 5 - 5 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus