


TXM632C



**Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 4A / New Easy**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Installation, montage**

Montage sur Rail DIN

**Equipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle Oui

**Matières**

Couleur Gris clair

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 4 A

Courant de commutation max. 4 A

**Tension**

Tension de service par bus 21 - 32 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 10

**Textes**

Function Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire

Type de raccordement Avec bornes à vis