




TYA604B



**Module de sortie 4x 10A /230V~, KNX**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Système de bus KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

**Matières**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Équipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant absorbé par bus (repos)	3 mA

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Ampoules à incandescence 230 V	1200 - 1200 W
Puissance de sortie	1200 W

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Textes**

Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
Type de raccordement	Avec bornes à ressort QuickConnect