


TYA624A



## Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 230V~ 6A

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Non

#### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

#### Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle Oui

#### Matières

Couleur Gris clair

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

#### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Textes

Function Avec fonction de positionnement pour la position du volet roulant, Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction protection solaire

Type de raccordement Avec bornes à ressort QuickConnect