



TYBS702A

**Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système bus EIB

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée 2

**Connectivité**

Système bus radio-KNX Non

**Équipement**

Tension du signal externe nécessaire Non

Fréquence radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Avec contrôle CVC Non

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Éclairage**

Contrôle des LED Non

**Matières**

Matière PVC

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5-+45 °C

**Tension**

Tension d'entrée 3,3-3,3 V

Tension de service par bus 21-32 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus