



TYBS704A

Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus EIB

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 4

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Fréquence radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Non

Avec contrôle CVC Non

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Éclairage

Contrôle des LED Non

Matières

Matière PVC

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5-+45 °C

Tension

Tension d'entrée 3,3-3,3 V

Tension de service par bus 21-32 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus