




TYF642F



Module 2 sorties ventilo-convecteur 10A NO

Caractéristiques techniques

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Tension auxiliaire 230 - 230 V

Courant électrique

Courant de commutation max. 10 A

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 4 mm²

Capacité

Nombre de modules 4

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis