



Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1250 A

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres 80 - 80 mm

Hauteur du jeu de barres 5 mm

Equipement

Nombre de travée de large 7

UC966E