


UDB3075125



Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

Caractéristiques techniques

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	498 mm
Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la chape	75 mm
Plage de nivellement	75 - 125 mm
Taille nominale	340 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

Équipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de fond	Oui
Insertion du couvercle de montage	Oui

Matières

Matériau de la paroi latérale	PVC
-------------------------------	-----

Plastron, porte

Type de couvercle	Store
-------------------	-------

Fonctions

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui