

VE103M

COFFRET ETANCHE IP65 - 3M.

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 2

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Equipement

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'une plaque de montage Non

Capacité

Nombre de modules 3

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 175 mm

Largeur 111 mm

Profondeur 93 mm

Largeur en modules 3

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 0

Porte transparente Oui

Matières

Matière PVC

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C