



VE103PN

**Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'une plaque de montage	Non

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	175 mm
Largeur	111 mm
Profondeur	93 mm
Largeur en modules	3

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Oui

**Matières**

Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C