



VE106M

COFFRET ETANCHE IP65 - 6M.

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Non

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	190 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	113 mm
Largeur en modules	6

Couvercle, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Oui

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C