



VE110M

**COFFRET ETANCHE IP65 - 10M.**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 6

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Equipement**

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Non

**Capacité**

Nombre de modules 10

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 210 mm

Largeur 237 mm

Profondeur 114 mm

Largeur en modules 10

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 0

Porte transparente Oui

**Matières**

Matière PVC

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

#### **Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C