



VE110M

**COFFRET ETANCHE IP65 - 10M.**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Non

**Capacité**

Nombre de modules	10
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	114 mm
Largeur en modules	10

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Oui

**Matières**

Matière	PVC
---------	-----

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

#### **Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C