



VE110PN

Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Dispose d'une plaque de montage	Non

Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	114 mm
Largeur en modules	10

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Oui

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matières

Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C