



VE312M

COFFRET ETANCHE IP65 - 36M.

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 12

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Equipement

Nombre de rails 3

Nombre de rangées 3

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Non

Capacité

Nombre de modules 36

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 552 mm

Largeur 310 mm

Profondeur 151 mm

Largeur en modules 12

Couvercle, porte

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 0

Porte transparente Oui

Matière

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C