



VE318PN

**Vector IP65, 3x18 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 15

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Oui

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 3

Nombre de rangées 3

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Dispose d'une plaque de montage Non

**Capacité**

Nombre de modules 54

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 602 mm

Largeur 418 mm

Profondeur 151 mm

Largeur en modules 18

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 0

Porte transparente Oui

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Matières**

Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C