



VE412M

**COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	4
-----------------	---

Nombre de rangées	4
-------------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Dispose d'une plaque de montage	Non
---------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	48
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	677 mm
---------	--------

Largeur	310 mm
---------	--------

Profondeur	151 mm
------------	--------

Largeur en modules	12
--------------------	----

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

Nombre de serrures	0
--------------------	---

Porte transparente	Oui
--------------------	-----

**Matières**

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	7035
----------	------

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C