



VU12LN

**Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Belgique**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Montage encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	12
Nombre de 1/2 modules par rail	24

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	356 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	98 mm
Hauteur d'encastrement	340 mm
Largeur d'encastrement	314,50 mm
Profondeur de montage	89 mm
Largeur en modules	12

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Non

**Connectivité**

---

Type de montage

Fixation par vis

**Matières**

---

Matière	PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

**Sécurité**

---

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C