



**Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Belgique**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur Montage encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Oui

**Capacité**

Nombre de modules 12

Nombre de 1/2 modules par rail 24

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 356 mm

Largeur 348 mm

Profondeur 98 mm

Hauteur d'encastrement 340 mm

Largeur d'encastrement 314,50 mm

Profondeur de montage 89 mm

Largeur en modules 12

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 0

Porte transparente Non

**Connectivité**

VU12LN

---

Type de montage

Fixation par vis

**Matières**

---

Matière	PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

**Sécurité**

---

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C