



VU48LN

Coffret de dist.,Volta,UPV,4x12M,IP30,Version Belgique

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Montage encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Oui

Capacité

Nombre de modules	48
Nombre de 1/2 modules par rail	96

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	755,50 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	98 mm
Hauteur d'encastrement	740 mm
Largeur d'encastrement	314,50 mm
Profondeur de montage	89 mm
Largeur en modules	12

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Non

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Matières

Matière	PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C