



VZ020M

presse-étoupe, vector, IP65, M20, plastique

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	36 mm
Largeur	30 mm
Largeur de la clé en mm	24 mm
Profondeur	30 mm
Longueur de filetage	8 mm

Raccordement

Plage de serrage	8 - 13 mm
------------------	-----------

Matières

Matière	Polyamide (PA), Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité

Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 100 °C
------------------------	--------------

Équipement

Taille du filetage métrique	0 - 20
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	Non
filetage à pas de vis	1,50