



WNA010

Cubyko permutateur LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton-posimple

Matières

Couleur Gris

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Produit compatible avec cubyko

Gammes compatibles Hager cubyko