



WNA301B

### Cubyko poussoir volet-roulant LT associable blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
-------------------------	-----------------

##### Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Finition de la surface	Satiné
------------------------	--------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

##### Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

##### Dimensions

Profondeur	40 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------

Related Systems	Hager cubyko
-----------------	--------------