



WXF003

## Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matières

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement	Non traité
------------	------------

#### Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme
----------------------------	-----------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	34 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

#### Textes

Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
-----------	---

Type de commutation	2 voies
---------------------	---------