



WXF003

Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Type de commutation 2 voies

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance