



WXF023

Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal extérieur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Textes

Éclairage Affichage des fonctions en option via des LED d'état

Type de commutation 1NO, 1NF, bornes d'entrée séparées